

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Alcoholímetro Profesional Portátil con Cámara y Memoria

Alcoholimetro Profesional Portatil con Camara y Memoria Su alta tecnología arroja resultados de forma rápida y precisa que enseña directamente en su pantalla digital TFT...

Categoría: Alcoholímetros

SKU: BLUE-AP035

Modelo: AP035



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	AP035
Marca	Por confirmar con el proveedor
SKU	BLUE-AP035

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Alcoholimetro Profesional Portatil con Camara y Memoria Su alta tecnología arroja resultados de forma rápida y precisa que enseña directamente en su pantalla digital TFT 2.4 TFT QVGA con panel táctil. Este producto se usa para medir el contenido de alcohol exhalado por el cuerpo humano. Se puede medir solo soplando el aire en la boca del producto sin contacto. Este producto está diseñado para transportarse fácilmente. Este alcoholímetro actúa por medio del aliento para ofrecer una medición precisa del alcohol ingerido por las personas. Es muy usado por las instituciones públicas de seguridad para reforzar sus políticas integrales y penalizar la ingesta indebida de alcohol por parte de la población.

RANGO	EXACTITUD	DETALLES
0.000mg/L~4.500mg/L	Concentración de vapor de etanol C/(mg/L) / Tolerancia de verificación	Descripción

1 Especificaciones técnicas

Detalles	Descripción
Principio de Medida	Sensor electroquímico, específico para alcohol
Rango de medición	0.000mg/L~4.500mg/L
Resolución	0.001 mg/L
C<0.400	±0.020 mg/L / ±0.032 mg/L
0.400≤C<1.000	±5% / ±8%
C≥1.000	±20% / ±30%
Repetibilidad de indicar valor	Concentración de vapor de etanol C/(mg/L) / Desviación
Calibración	cada 12 meses
Condiciones óptimas de almacenamiento	Temperatura: 20°C±5°C, Humedad: <80%RH, Presión: 86kPa~106kPa No hay perturbaciones electromagnéticas de vapor en el entorno que influyan en las condiciones no...

Tiempo de soplado	5 segundos (flujo de respiración: ≥15L/min
Tiempo de calentamiento	6 segundos después de encender
Tiempo de recuperación	1 - 5 minutos, depende de la concentración de vapor de etanol
Tiempo de análisis	Menos de 20 segundos
Impresora	Impresora térmica Bluetooth (compra opcional)
Dimensiones (LxAnxAI)	Approx. 280mm`50mm`41mm
Calentamiento por calor	La cámara y el sensor se calientan automáticamente

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).

[Hablar con un asesor](#)